



ARTIKEL-NUMMER: NF11HD

Cold Grip - NF11HD

Handhabungen in kalter, feuchter, öliger und fettiger Umgebung. Ideal geeignet für Aufgaben, bei denen Arbeiter Schutz vor der Kälte benötigen, aber nicht auf Komfort und gutes Fingergefühl verzichten möchten.

Honeywell**Überblick****Artikelnummer**

NF11HD

Produkttyp

Handschuhe

Programm

Hitzeschutz

Produktlinie

Kälteschutz

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als

NORTH

Branche

- Bauindustrie
- Allgemeine Industrie
- Garten- und Landschaftsbau
- Logistik
- Wartung und Instandhaltung
- Offshore

Produktverwendung

Handhabungen in kalter, feuchter, öliger und fettiger Umgebung. Ideal geeignet für Aufgaben, bei denen Arbeiter Schutz vor der Kälte benötigen, aber nicht auf Komfort und gutes Fingergefühl verzichten möchten.

Eigenschaften und Nutzen**Funktion**

Strickhandschuh aus blauem Polyamid Schwarze 3/4-PVC HPT-Schaumbeschichtung (wasserabweisende Technologie)
Nahtloses gebürstetes Synthetikfutter Strickbund

Nutzen

KOMFORT Der ergonomische nahtlose Strickhandschuh passt sich besser an die natürliche Form der Hand an und ermöglicht so mehr Festigkeit und Haltbarkeit sowie überlegenen Komfort. Eingeschlossene Luftmoleküle sorgen für Vibrationsdämpfung Die Beschichtung versteift in der Kälte nicht, der Handschuh behält also seine Flexibilität
BESTÄNDIGKEIT Für empfindlichste Anwendungen reduziert das Polyamid-Garn die Entstehung von Fusseln, und es kann für längere Nutzung einfach gewaschen werden. Der PVC HPT-Schaum ist eine weiche, langlebige und flexible

Beschichtung, die Flüssigkeiten abweist und im Nassen und Trockenen sicheren Griff ermöglicht. Sie müssen weniger Druck aufwenden, um ein öliges Werkstück zu halten. Er bietet zudem eine ebenso ausgezeichnete Abriebfestigkeit wie schwerere Handschuhe. Das gebürstete Synthetikfutter (Stärke 7) sorgt für überlegene Kälteisolierung (bis -20 ° C).
HYGIENE Durch seine dunklen Farben wirkt der Handschuh weniger schmutzig.

Technische Beschreibung

Beschreibung

Strickhandschuh aus blauem Polyamid Schwarze 3/4-PVC HPT-Schaumbeschichtung (wasserabweisende Technologie)
Nahtloses gebürstetes Synthetikfutter Strickbund

Produkttechnologie

Gestrickt und getaucht

Strickstärke

15 outer glove 7 inner glove

Handschuh-/Trikotfarbe

Blau / Schwarz

Beschichtungstyp

PVC HPT

Länge

25 cm

Unbedenklichkeit

Übereinstimmung mit den europäischen Standards

Tastgefühl

Class 5

Größen

9L, 10XL, 11XXL

EN 388 - Mechanische Gefahren und Abriebfestigkeit

| | |
|-----------------------------------|---|
| Abriebfestigkeit | 2 |
| Schnittbeständigkeit (Coupe-Test) | 2 |
| Reißfestigkeit | 3 |
| Durchstichfestigkeit | 1 |

EN 511- Schutz bei niedrigen Temperaturen:

| | |
|------------------------------------|---|
| Beständigkeit gegen leitende Kälte | X |
| Beständigkeit gegen Kontaktkälte | 2 |
| Wasserdurchlässigkeit | X |

Verpackungsetikett

Kennzeichnung

CE Honeywell NF11HD XX EN 420 EN 388 : 2231 EN 511 : X2X

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

2

EG-Zertifizierungsnummer

0075/797/162/08/13/0766

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC Attestation

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

0075/797/162/08/13/0766

Zertifizierungen

- EN 0075/797/162/08/13/0766

Zusätzliche Informationen

Benutzerhandbuch

UI 105

Wartung und Instandhaltung

Informationen zur Aufbewahrung

Kleinste Verpackungseinheit: 12 Paare Kartons mit 72 Paaren

Pflegeanleitung

Dieser Artikel kann gereinigt werden. Hinweise zur Reinigung erhalten Sie bei Honeywell Safety Products.