


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 3760 Leichter Tischwagen



Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schraubkonstruktion. 2 Kästen aus Holzwerkstoffplatte mit 45 mm hohem Rand, Oberfläche Buchendekor. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 80 kg. Kasten-Innenabmessungen obere Etage: 815 x 455 x 45 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	300
Ladeflächenlänge (mm)	810
Ladeflächenbreite (mm)	470
Etagenhöhen (mm)	200, 820
Gesamtlänge (mm)	985
Gesamtbreite (mm)	511
Gesamthöhe (mm)	1040
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	29
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976037608