


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 4596 Reifenwagen



Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Boden mit eingeschweißtem Drahtgitter 140 x 40 mm. Reifenträger variabel im Raster von 120 mm einhängbar, durch gelenkartige Aufhängung passen sich die Träger selbsttätig der Reifengröße an. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	400
Ladeflächenlänge (mm)	1420
Ladeflächenbreite (mm)	610
Gesamtlänge (mm)	1600
Gesamtbreite (mm)	620
Gesamthöhe (mm)	1800
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Hinweis	für Reifendurchmesser 380 - 750 mm
Gewicht (kg)	62
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976045962