

28534.4

KDS-DEG/B BK



Dichtelement blind, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 42,8 mm, IP66, Farbe: Schwarz

RAL: 9005

Kaufmännische Daten

Abez 3 - Produktbeschreibung	Dichtelement
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	31.1
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	31.5
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE

28534.4

KDS-DEG/B BK

Technische Daten

Maße

Länge	42.8 mm
Breite	42.8 mm
Höhe	17.7 mm

Werkstoffe

Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	HB
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Halogenfrei	✓
Silikonfrei	✓

Weitere technische Daten

Montageart	Stecken
Schutzart	IP66
Zugentlastung	✓
NEMA Type	4x
UV-stabilisiert	✓

28534.4

KDS-DEG/B BK

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

DIN	Zugentlastung in Anlehnung an DIN EN 62444
-----	--

cUL Zulassung

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-95
--------------	-----------------

cUL Zulassung erteilt	✓
-----------------------	---

UL Zulassung

UL Prüfnorm	UL 508
-------------	--------

UL Zulassung erteilt	✓
----------------------	---



28534.4 KDS-DEG/B BK

Zubehör

Inlays



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28516.4	KDS-Inlay 1	4044211210847	5 ST



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28517.4	KDS-Inlay 2	4044211210854	5 ST

28534.4

KDS-DEG/B BK

Zubehör

Inlays



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28518.4	KDS-Inlay 4	4044211210861	5 ST



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66,
Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28519.4	KDS-Inlay 6	4044211210014	5 ST

28534.4

KDS-DEG/B BK

Zubehör

Schraubrahmen



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung,
Montageart: Schrauben, Länge: 81 mm, Breite: 70
mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28506.4	KDS-SR 1-4	4044211210823	1 ST



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung,
Montageart: Schrauben, Länge: 153 mm, Breite: 70
mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28504.4	KDS-SR 10/24	4044211210809	1 ST

28534.4 KDS-DEG/B BK

Zubehör

Schraubrahmen



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung,
Montageart: Schrauben, Länge: 106 mm, Breite: 70
mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28500.4	KDS-SR 6/10	4044211210021	1 ST



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung,
Montageart: Schrauben, Länge: 126 mm, Breite: 70
mm, IP66, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28502.4	KDS-SR 8/16	4044211210786	1 ST

28534.4

KDS-DEG/B BK

Zubehör

Verriegelungsrahmen



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 80 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28507.4	KDS-IVR 1-4	4044211210830	10 ST



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 152 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten


Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28505.4	KDS-IVR 10/24	4044211210816	10 ST

28534.4

KDS-DEG/B BK

Zubehör

Verriegelungsrahmen



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 105 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28501.4	KDS-IVR 6/10	4044211210779	10 ST



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 125 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28503.4	KDS-IVR 8/16	4044211210793	10 ST
