



Bohrerherstellung bei DeWALT

Seit der Gründung des Produktionsstandortes in der Nähe von Passau vor über 50 Jahren produziert DeWALT mit etwa 200 Beschäftigten jährlich über 50 Millionen Bohrer. Innovationen, Produktqualität „Made in Germany“, umfassende Sortimente und ausgeprägter Service haben DeWALT zu einem führenden Anbieter im Bereich Bohrwerkzeuge gemacht.

Modernste Fertigung

Ein großer Teil unserer Produktionsanlagen wird von DeWALT-Ingenieuren im eigenen Hause entwickelt. Dies gibt uns die Möglichkeit, dem Anwender mit unseren Produkten regelmäßig patentierte Innovationen und kontinuierliche Produktverbesserungen anzubieten.

Forschung und Produktentwicklung

Durch ständigen Kontakt unserer Ingenieure zu Endanwendern verfügen wir über die umfassende Wissensbasis, welche es uns ermöglicht zielgerichtet mit Problemlösungen auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen. Ein durchgängiges Verständnis der Technologie des Bohrens sowie ein Gespür für kreatives Design ermöglicht es DeWALT, Bohrwerkzeuge von höchster Qualität zu entwickeln. Als eine Voraussetzung hierfür stehen u.a. neueste CAD-Systeme sowie automatisierte Ausrüstungen für Entwicklung und strengste Tests vor während und nach der Herstellung zur Verfügung.

Qualitätskontrolle

DeWALT ist ein langjähriges Mitglied der PRÜFGEMEINSCHAFT MAUERBOHRER (PGM). Eine international anerkannte Organisation, die die Eignung der Bohrer für den Gebrauch bei Dübelbefestigungen überprüft. Alle Bohrer werden nach den neuesten ISO 9001:2000 Qualitätsstandards, unter den härtesten Qualitätsbedingungen geprüft.



EXTREME DeWALT® Steinbohrer



Für den Einsatz in Bohr- und Schlagbohrmaschinen (Akku und Kabel)



Beton Mauerwerk Stein

ANWENDUNGEN

- Haupteinsatzgebiet: Montage- und Befestigungstechnik.
- Entwickelt für den Einsatz in Schlagbohrmaschinen sowie Bohrhämmern mit Spannfutter und max. 2,0 Joule Schlagenergie zum Bohren von Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel, Fliesen etc.

PRODUKTMERKMALE

- Hammerfester Hochleistungsbohrer
- Einzigartige Hartmetall-Qualität mit spannungsarmer Hochtemperatur-Kupferlötung - Optimiert für maximale Standzeit und Ausbruchsicherheit
- Gehärteter Stahlkörper mit Kernverstärkung und großvolumiger, gefräster Spirale - Für höchste Bruchfestigkeit bei gleichzeitig sehr hohem Bohrfortschritt
- 9,5 mm Schaft mit drei gefrästen Spannflächen - Für durchrutschsicheren Halt



Einzelpacks

Artikel-Nummer	Durchmesser mm	Gesamtlänge mm	Arbeitslänge mm	Inhalt	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT6695-QZ	3	110	70	1	5035048061879		I
DT6699-QZ	3.5	110	70	1	5035048014028		I
DT6696-QZ	4	110	70	1	5035048061886		I
DT6671-QZ	4	75	50	1	5035048060568		I
DT6672-QZ	5	85	50	1	5035048060575		I
DT6673-QZ	5	150	100	1	5035048060582		I
DT6674-QZ	5.5	85	50	1	5035048060599		I
DT6675-QZ	6	100	60	1	5035048060605		I
DT6676-QZ	6	150	100	1	5035048060612		I
DT6677-QZ	6	200	150	1	5035048060629		I
DT6678-QZ	6.5	100	60	1	5035048060636		I
DT6679-QZ	6.5	150	100	1	5035048060643		I
DT6680-QZ	7	100	60	1	5035048060650		I
DT6681-QZ	7	150	100	1	5035048060667		I
DT6682-QZ	8	120	80	1	5035048060674		I
DT6683-QZ	8	200	150	1	5035048060681		I
DT6684-QZ	9	120	80	1	5035048060698		I
DT6685-QZ	10	120	80	1	5035048060704		I
DT6686-QZ	10	200	150	1	5035048060711		I
DT6687-QZ	12	150	100	1	5035048060728		I
DT6688-QZ	12	200	150	1	5035048060735		I
DT6689-QZ	13	150	100	1	5035048060742		I
DT6690-QZ	14	150	100	1	5035048060759		I
DT6691-QZ	14	200	150	1	5035048060766		I
DT6692-QZ	16	150	100	1	5035048060773		I
DT6693-QZ	16	200	150	1	5035048060780		I

Sets

Artikel-Nummer	Beschreibung	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT6956-QZ	5-tlg. Set in Kunststoffkassette 4,5,6,8,10 mm	5035048060797		I
DT7928B-QZ	19-tlg. Minisafe mit EXTREME DeWALT® Steinbohrer 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 mm, 4xPh2, 4xPz2, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Schlitz 5.5x50mm, Magnethalter, Magnethalter mit Führungshülse in Blister-Verpackung	5035048072219		II
DT7937B-QZ	21-tlg. Midisafe mit SDS-plus EXTREME DeWALT®2 Hammerbohrer 5, 6, 6.5, 7, 8 (160 mm), EXTREME DeWALT® Steinbohrer 4, 5, 2x 6, 7, 2x 8 mm, 2xPz1, 2xPz2, Pz3, Ph1, 2xPh2, Ph3 (25 mm), in Blister-Verpackung	5035048011393		II