


Y-bearings with a standard inner ring, metric shafts
d 17 – 60 mm



Dimensions					Basic load ratings		Fatigue load limit P_u	Limiting speed	Mass	Designation
d	D	B	d ₁	r _{1,2} min	dynamic	static				
mm					kN		kN	r/min	kg	–
17	40	12	24,2	0,6	9,56	4,75	0,2	12 000	0,056	1726203-2RS1
20	47	14	28,5	1	12,7	6,55	0,28	10 000	0,095	1726204-2RS1
25	52	15	34	1	14	7,8	0,335	8 500	0,11	1726205-2RS1
	62	17	36,6	1.1	22,5	11,6	0,49	7 500	0,20	1726305-2RS1
30	62	16	40,3	1	19,5	11,2	0,475	7 500	0,18	1726206-2RS1
	72	19	44,6	1.1	28,1	16	0,67	6 300	0,30	1726306-2RS1
35	72	17	46,9	1.1	25,5	15,3	0,655	6 300	0,25	1726207-2RS1
	80	21	49,6	1.5	33,2	19	0,815	6 000	0,40	1726307-2RS1
40	80	18	52,6	1.1	30,7	19	0,8	5 600	0,32	1726208-2RS1
	90	23	56,1	1,5	41	24	1	5 000	0,55	1726308-2RS1
45	85	19	57,6	1.1	33,2	21,6	0,915	5 000	0,37	1726209-2RS1
	100	25	62,1	1,5	52,7	31,5	1,34	4 500	0,73	1726309-2RS1
50	90	20	62,5	1.1	35,1	23,2	0,98	4 800	0,41	1726210-2RS1
	110	27	68,7	2	61,8	38	1,6	4 300	0,95	1726310-2RS1
55	100	21	69	1,5	43,6	29	1,25	4 300	0,54	1726211-2RS1
60	110	22	75,5	1,5	52,7	36	1,53	4 000	0,70	1726212-2RS1