

Datenblatt Artikel 417401

Eurobehälter PP, 300x400x170 mm

Basicline mit 2 Durchfassgriffen

- ideal für die Transport- und Lagerlogistik (z.B. Förderanlagen)
- mit zwei Hand- bzw. Durchfassgriffen
- hohe Stapelbelastbarkeit, bruchstabil und formstabil (Traglast 20 kg / Stapellast 300 kg)
- geschlossene, stabile Böden und Seitenwände
- Behälterabmessungen sind konform mit EUR-Palette (120 x 80 cm)
- gute chemische Beständigkeit gegen Fette, Harze, Laugen, Öle und Säuren
- lebensmittelgeeignet - reinigungsfreundlich - temperaturbeständig: -20°C bis +80°C
- auf Anfrage: individuelle Farben / Fertigung aus leitfähigem Material (schwarz)
- separates Zubehör: hellgrauer Auflagedeckel Art.-Nr. 417410 (auch mit Deckel stapelbar)
- t=Tiefe=300 mm b=Breite=400 mm h=Höhe=170 mm



Best.einheit	Stück
Stück / Palette bzw Kiste	104
Mindest.Best.	1
Summe Kartons	104
EAN	4007228417395
Höhe Pal	2,36
Zolltarif	39231090
Lagen	13
Länge Pal	1,2
netto Kg	0,87
Volumen m3	0
Breite	400
Farbe	hellgrau
Breite Pal	0,8
Bruttogewicht VE Kg	0,87
Btl in Karton	0
Höhe	170
Kartons pro Lage	8
Volumen L	15.90
Brutto Gewicht Pal Kg	110,48
brutto Kg	0,87
Stück / Lage	8
Tiefe	300
VE	1