



Beschrijving:

Slangaansluitingen met buitenschroefdraad en zeskant R 1/2" x 3/4" (R 1/2" x 19 mm) uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur voor het aansluiten van s

- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- met buisschroefdraad $\varnothing d2 = R 1/2"$ - buitenschroefdraad
- Tuit buiten- $\varnothing d3 = 19$ mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)
- l = 55 mm
- Sleutelwijdte sw = 27 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	541400
GTIN	4007228702231
Douanetarief	39174000
Verpakkingseenheid (PU)	10

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,01

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	10
D x B x H (mm)	250 x 250 x 85

Brutogewicht VE kg	0,1
--------------------	-----

Pallet

Aantal kartonnen	336
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 0,83

Kartonnen dozen per laag	42
Gewicht (kg)	356,0