



Beschrijving:

Rekkenbakken uit breukvast en vormstabiel polypropyleen (PP) ideaal voor typische rekformaten, 300x91x81 mm, smal, blauw

- voor optimaal gebruik van de opslagruimte
- goede chemische bestendigheid tegen vetten, harsen, logen, oliën en zuren
- Industriële kwaliteit voor hoge capaciteit
- veilig stapelbaar
- verbeterde opname van kleine onderdelen door bodemnoppen
- geïntegreerde etikettenhouder
- Volume 1,62 l
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +80 °C
- 4 vakverdelingen tot 5 vakken indeelbaar
- afzonderlijk toebehoren: Etiketten art.-nr. 780300, tussenschotten art.-nr. 780100, uittrekbeveiliging art.-nr. 780500
- d=diepte=300 mm b=breedte=91 mm h=hoogte=81 mm
- Binnenafmetingen: 270x80x75 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	780002
GTIN	4007228779998
Douanetarief	39231090
Verpakkingseenheid (PU)	48

Kleur	blauw
Volume in L	1,62
Gewicht (kg)	0,15
D x B x H (mm)	300 x 91 x 81

Buitenverpakking

Inhoud in stukken	48
D x B x H (mm)	___ LAENGE_KARTON ___ x ___ BREITE_KARTON ___ x ___ HOEHE_KARTON ___

Brutogewicht VE kg	7,2
--------------------	------------

Pallet

Aantal kartonnen	16
Aantal lagen	4
D x B x H (m)	1,2 x 0,8 x 0,474

Kartonnen dozen per laag	4
Gewicht (kg)	135,2