



Descrizione

Tanica carburante CLASSIC da 10 litri, colore nero, HD-PE, qualità particolarmente elevata per benzina e diesel

- Produzione secondo i precedenti standard di omologazione per taniche per carburante di riserva (RKK).
- Permeazione particolarmente ridotta (inodore) grazie all'ottima qualità
- Produzione certificata TÜV, robusto e insensibile agli urti
- Idoneità E10, assenza di particelle di ruggine e conducibilità termica inferiore rispetto ai contenitori metallici
- Materiale antistatico / Resistenza superficiale: $10^4 - 10^5$ ohm
- Incl. tubo di uscita e tappo non staccabile
- per contrassegnare taniche piene di carburante (secondo il regolamento GHS e ADR) consigliamo le nostre etichette adesive per taniche cod.art. 306100
- Su richiesta: Possibilità di branding, etichettatura e personalizzazione del colore
- accessori e ricambi disponibili a parte, per es. tubi di uscita, etichette per sostanze pericolose (306100)
- N° omologazione 01/BAM/3.10/2/85
- $w = \varnothing$ interno dell'apertura di riempimento = 29 mm / $a =$ filettatura \varnothing esterno = 38 mm
- $P=$ profondità=164 mm, $L=$ larghezza=333 mm, $A=$ altezza=324 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	812300
GTIN	4007228700701
Tariffa doganale	39233090
Unità di imballaggio	5

Colore	nero/grigio
Volume in L	10
Peso (kg)	1,06
P x L x A (mm)	164 x 333 x 324

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	5
P x L x A (mm)	790 x 340 x 355

Peso lordo unità di imballaggio kg	5,811
------------------------------------	--------------

Pallet

Numero di scatole	18
Numero di strati	6
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,28

Cartoni per strato	3
Peso (kg)	124,598