

Data sheet 812400

Brandstofjerrycan CLASSIC 18 l, HDPE

zwart, bijzonder zware kwaliteit



- gemaakt volgens de vroegere RKK-toelatingsregeling
- dankzij zware kwaliteit bijzonder lage permeatie (neutrale geur)
- Productie gekeurd door TÜV en geschikt voor E10, stevig en ongevoelig voor impact
- antistatisch materiaal / oppervlakteweerstand $10^4 - 10^5$ ohm
- met onverliesbare schroefdop en passende uitloopbuis art.-nr. 819600 afzonderlijk verkrijgbaar
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- geen roestdeeltjes en lagere temperatuurgeleiding in vergelijking met metalen bussen
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- Wartelmoer(en) + adapter (art.-nr. 819600) kunnen gebruikt worden voor de afzonderlijk verkrijgbare vulsystemen en vulhulpmiddelen (art.-nr. 819800, 819801, 819310, 819351), QUICK-directtanksysteem (8...
- Toelatingsnr. 01/BAM/3.10/3/85

Fabrikant	hünersdorff
Gewicht VE	0,625
Om eenheid	Stuk
Hoogte kartonnen doos	525
EAN	4007228700718
Diepte	178
Minimumordehoeveelheid	3
Lengte pallet	1,2
Stuk/laag	12
Stuk/pallet resp. kist	48
Brutogewicht pallet kg	127,92
Hoogte	435
Kleur	zwart
Lagen	4
Lengte kartonnen doos	520
Breedte	365
Breedte kartonnen doos	380
Brutogewicht VE kg	6,745
Kartonnen dozen per laag	4
Zak in kartonnen doos	0
Aantal kartonnen dozen	16
Hoogte pallet	2,25
VE	3
Volumen L	18
Breedte pallet	0,8

netto kg	2,04
bruto kg	2,3
Volume m3	0,10374