

C+P

Akkuladeschrank

Serie 89 COMFORT

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm, Elektroausstattung: je Elektrowannenboden 5 Steckdosen 230 V, Lüfter, Lüfteranschlüsse, FI-Schutzschalter, Leistungsschutzschalter, 3 Anschlüsse für Steckdosenleisten, Verschießbar mit Griffschloss Ergo-Lock, Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennbeschichtung in RAL3000 Feuerrot



Artikelnummer: 228510



C+P Akkuladeschrank Serie 89 COMFORT

mit innovativem Elektrowannenboden

Akkuladeschrank




- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 930 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Ausgestattet mit 3 Elektrowannenböden, 1 Boden
- Elektroausstattung: je Elektrowannenboden 5 Steckdosen 230 V, Lüfter, Lüfteranschlüsse, FI-Schutzschalter, Leistungsschutzschalter, 3 Anschlüsse für Steckdosenleisten
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- Muldengriff

- Verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
- Unterbau Kunststoffgleiter
- Korpus mit Einbrennbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Oberfläche Front	einbrennbeschichtet
Schranktyp	Akkuladeschrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Farbe Front	feuerrot // RAL3000
Höhe	1950 mm	Schließsystem	Zylinderschloss
Breite	930 mm	Unterbau	Gleiter
Tiefe	500 mm	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Schrank Ausstattung	3 Elektrowannenböden, 1 Boden	Farbe Boden	lichtgrau // RAL7035
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	70 kg	Türöffnungswinkel	180 °
Steckerplätze Anzahl	15 Stück	Griff	Muldengriff
Anschluss	Schutzkontaktstecker	WEEE-Registrierungsnummer	DE68052883
Elektroausstattung	je Elektrowannenboden 5 Steckdosen 230 V, Lüfter, Lüfteranschlüsse, FI-Schutzschalter, Leistungsschutzschalter, 3 Anschlüsse für	WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4
Material	Stahl	Marke laut EAR-Register	C+P
Oberfläche Korpus	einbrennbeschichtet	Gewicht	82,6732674370001 kg

Zubehör

228525		Moosgummimatte, Höhe x Breite x Tiefe 3 x 750 x 435 mm, In schwarz
228526		Elektro-Einlegeboden für Akkuladeschrank, Breite x Tiefe 930 x 500 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
228527		Gummiriefenmatte, Breite x Tiefe 930 x 500 mm, inklusive Klebeband