

## Kogelknoppen • Metalen uitvoeringen vergelijkbaar met DIN 319

24561.0240



### Productbeschrijving

#### Materiaal


- RVS 1.4305, mat gestraald

#### Meer informatie

#### Opmerkingen

Aanvulling DIN 319 vorm C voor alle metalen series.

### Tekening



### Bestelinformatie

| d <sub>1</sub>  | d <sub>2</sub> | Afmetingen                  |        |                        | [g] | Artikelnr. |
|-----------------|----------------|-----------------------------|--------|------------------------|-----|------------|
|                 |                | d <sub>3</sub><br>~<br>[mm] | h<br>~ | t <sub>1</sub><br>min. |     |            |
| Roestvast staal |                |                             |        |                        |     |            |
| 40              | M10            | 22                          | 37     | 18                     | 241 | 24561.0240 |

### Toepassingsvoorbeeld



## **Voldoet**

### **Conform RoHS**

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

### **Bevat geen SVHC stoffen**

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

### **Bevat geen propositie 65 stoffen**

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### **Vrij van conflictmineralen**

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."