

Technisches Datenblatt

ENVO TAPE®
a brand of **enviropack**



Effizient verpacken

Produktbezeichnung: ENVO TAPE 4700

Produkt-Eigenschaften

Trägermaterial	Imprägniertes Krepp-Papier
Papier-Stärke (µm)	95 ±15
Gesamt-Stärke (µ)	130 ±20
Reißfestigkeit MD (N/mm ²)	85 ± 20 TM 5004 by Afery
Dehnbarkeit MD (%)	9 ± 2 TM 5004 by Afera
Papier-Farben:	Weiß, Gelb
Hitzebeständigkeit:	80°C für 60 Minuten

Kleber-Eigenschaften

Kleber	Naturkautschuk
Farbe	Transparent
Klebekraft auf Stahl (N/25mm)	5.0 ± 1 TM 5001 by Afera
Rolling Ball Tack (cm)	weniger als 2 PSTC-6

Getestet in Übereinstimmung mit den angegebenen AFERA-Normen

Lagerung

Verarbeitung bei einer Temperatur von mind. 18°C
Für beste Verarbeitung sollten die Rollen in der Original-Verpackung bei Temperaturen von 22°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50% gelagert werden.

Das Produkt sollte vor extremer Temperatur, Luftfeuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produktes für seine Belange sicherzustellen.