

## IT Steckdosenleiste, 1 HE, 48-fach - PDU Level, vertikal, CEE 16 A • IT PDU Basic (2x 16A / 400V / 50Hz)

- platzsparend, hohe Packungsdichte
- stabiles Alu-Profil
- $\bullet$  2 Einspeisungen: Versorgung A: 16 A / 400 V / 50 Hz, Versorgung B: 16 A / 400 V / 50 Hz
- Anschlüsse pro Einspeisung: 18 x IEC320 C13, 6 x Schutzkontaktdosen (ges. 48 Anschlüsse)
- aufgeteilt auf 2 x 3 Phasen
- Kabeltyp: 2 x H05VV-F5G 2,5 gmm
- Kabellänge: 2 x 3,0 m
- Maße: (B)1.840 x (H)44 x (T)47 mm
- Lieferung inkl. Befestigungswinkel und Schrauben
- für den Markt: D / L / A / NL

IT Steckdosenleiste, 48-fach					
Produkt	Ausführung	Länge	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
IT Steckdosenleiste	48-fach	Kabellänge: 3,0 m	silber-schwarz	800.0113	11297209