


IXMO

59516011101 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075
geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

verchromt

ABMESSUNG

Ausladung 197 mm/IXMO Pure

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO Einhebel-Waschtischmischer 59516011101
hochglanzverchromter Einhebel-Waschtischmischer,
aus entzinkungsarmen Messing,
für UP-Montage, mit runder Rosette,
hochwertige Mischwasserkartusche mit
keramischen Dichtscheiben,
Betätigungshebel aus Metall,
Rosettendurchmesser 72 mm, Stärke 6 mm,
Auslaufdurchmesser 36 mm,
Grundkörperdurchmesser 88 mm (inkl. Hebeleinheit),
Gesamtausladung 219 mm, Wasseraustritt bei 197 mm,
Luftsprudler M24x1, Strahlwinkel verstellbar +/-8°
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.

Hinweis:
passender Grundkörper 59916000075