

bac de rétention

pour 3 x GRV/IBC, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 330 x 3850 x 1300 mm, caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 201861

Bac de rétention

bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour 3 x GRV/IBC
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 330 x 3850 x 1300 mm
- caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités



Détails techniques




| | | | |
|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|
| type de stockage de produits dan | bac de rétention | surface | galvanisé |
| type de bac de rétention | bac de rétention | équipement bac de rétention | caillebotis |
| lieu de stockage | à l'abri | matériau de caillebotis | acier |
| capacité | 3 x GRV/IBC | surface de caillebotis | galvanisé |

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|
| volume de rétention | 1000 l | possibilité de passage au-dessous | non |
| considération comme matière dang | substances dangereuses pour l'eau et inflammables | garde au sol | 100 mm |
| construction (autorisation) | construction du bac de rétention agréée par les autorités | gerbable | non |
| hauteur | 330 mm | roulant | non |
| largeur | 3850 mm | exécution couleur | galvanisé |
| profondeur | 1300 mm | Poids | 442 kg |
| matériau | acier | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 201867 | . | revêtement PE pour bac de rétention, pour 3 x GRV/IBC, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
|--------|---|--|

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 200237 |  | station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir |
| 235631 |  | système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm |
| 235787 |  | liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot |
| 235788 |  | liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot |
| 503884 |  | absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène |
| 504444 |  | sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm |
| 525760 |  | symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm |