

roule-fûts

force 350 kg, Ø plateau 610 mm, capacité 1 fût de 200 litres, plateforme ouvert, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 235759



roule-fûts

- force 350 kg
- Ø plateau 610 mm
- capacité 1 fût de 200 litres
- plateforme ouvert
- avec mécanisme de bascule
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 75 mm
- avec bandage nylon

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
type de rouleur	roule-fûts	pneumatique	nylon

charge	350 kg	Ø de roue	75 mm
diamètre de plateau	610 mm	hauteur	145 mm
capacité	1 fût de 200 litres	longueur	620 mm
plateforme	ouvert	largeur	620 mm
équipement servante d'atelier	mécanisme de bascule	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
barre directrice	non	Poids	10 kg