

Cascao roulette fixe



force 80 kg, avec bandage TPE,
diamètre 80 mm, moyeu avec
roulement à rouleaux, jante en
polypropylène, fixation avec
panneau

Numéro d'article: 243299



roulette fixe

- force 80 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 80 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polypropylène
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	roulement à rouleaux
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	roulette fixe	matériau de boîtier	acier
charge	80 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	distance trou de vis	80/77x60 mm
Ø de roue	80 mm	surface de boîtier	galvanisé
matériau de jante	polypropylène	Poids	0,416 kg

