


Axellent

pack de montage porte à double battant pour grille de protection de machine

note de commande : au moins 1 élément mural et 2 montants de sol sont nécessaires avec le pack de montage. à commander séparément, hauteur x largeur 2000 x 3000 mm, grille 30 x 50 x 3, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9011 noir graphite



Numéro d'article: 530372



Axellent Porte pivotante

pour protection grillagée de machine



pack de montage porte à double battant pour grille de protection de machine

- note de commande : au moins 1 élément mural et 2 montants de sol sont nécessaires avec le pack de montage. à commander séparément
- hauteur x largeur 2000 x 3000 mm
- grille 30 x 50 x 3
- montage et démontage simples grâce à la fonction clic
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL9011 noir graphite
- selon la directive machines 2006/42/CE





Détails techniques

sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	épaisseur du fil	3 mm
équipement de sécurité	grille de protection de machine	fonction cloison démontable	montage et démontage simples grâce à la fonction clic
élément de grillage	pack de montage porte à double battant	matériau	acier
type de porte	double porte battante	surface	finition peinture époxy
largeur	3000 mm	couleur	noir graphite // RAL9011
hauteur	2000 mm	norme	directive machines 2006/42/CE
hauteur de maille	30 mm	Poids	10,12 kg
largeur de maille	50 mm		

Accessoires

530458		verrouillage, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
530567		support pour grille de protection de machine, hauteur 2000 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1018 jaune zinc

Cela s'adapte aussi ...

144768		chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
210871		table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion