

# Feuille de données du produit



Article N°: 12505 Chariot à dossier de poussée

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec plateforme en aggloméré plastifié antidérapant et hydrofuge et dossier de poussée. Chariot spécialement conçu pour transporter des charges lourdes, les roues à bandage élastique sur jantes en aluminium avec moyeu à roulement à billes permettent un déplacement aisé et confortable. 2 roues fixes et 2 pivotantes bleu-gris non traçant. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

## Détails techniques:



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Charge totale (kg)</b>                 | 1200                           |
| <b>Longueur de surface utile (mm)</b>     | 1600                           |
| <b>Largeur de surface utile (mm)</b>      | 800                            |
| <b>Hauteur de zone de chargement (mm)</b> | 283                            |
| <b>Longueur totale (mm)</b>               | 1755                           |
| <b>Largeur totale (mm)</b>                | 800                            |
| <b>Hauteur totale (mm)</b>                | 1005                           |
| <b>Type de pneu</b>                       | Caoutchouc élastique bleu gris |
| <b>Roues (mm)</b>                         | 200 x 50                       |
| <b>Poids (kg)</b>                         | 60                             |
| <b>Pays d'origine</b>                     | Allemagne                      |
| <b>Garantie (ans)</b>                     | 10                             |
| <b>Code douanier</b>                      | 87168000                       |
| <b>GTIN</b>                               | 4017976125053                  |