


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 2116 Handpallettruck



Robuust frame en dubbel omgezette vorken, gepoedercoat geel. Hydraulische handpomp, onderhoudsvrij gelagerd. Stabiele dissel van stalen buis met contralager voor teruggang in verticale positie, gepoedercoat zwart, greep met rubber bekleed. Hendel voor de functies: heffen - rijden - dalen. Stuurhoek 2 x 100°. Inrijrol aan de punt van de vork. Geringe rolweerstand, streeploos.

Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	2500
Totale lengte (mm)	1540
Totale breedte (mm)	540
Hefhoogte (mm)	85 - 200
Vorklengte (mm)	1150
Vorkbreedte (mm)	160
Totale vorkbreedte (mm)	540
Wielen	Elastic-massief rubber zwart
Wielmaat (mm)	200 x 50
Material vorkrollen	Nylon tandem
Vorkrollen diameter x breedte (mm)	80 x 70
Gewicht (kg)	75
Land van herkomst	Maleisië
Garantie (jaren)	2
Douanenummer	84279000
GTIN	4017976021164