



# Product data sheet

Art nr.: 4596 Bandenwagen

**Transportmiddelen**



Stalen buis-/profielstalenconstructie, gepoedercoat blauw RAL 5007. Platform met ingelast draadgaas 140 x 40 mm. Bandendrager variabel in een raster van van 120 mm inhangbaar, door zwenkende ophanging passen de banddragers zichzelf aan de bandengroter aan. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met rollager, zwenkwieken met rem.

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	400
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	1420
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	610
<b>Totale lengte (mm)</b>	1600
<b>Totale breedte (mm)</b>	620
<b>Totale hoogte (mm)</b>	1800
<b>Wielen</b>	TPE
<b>Wielmaat (mm)</b>	200 x 40
<b>Wenk</b>	voor bandendiameter 380 - 750 mm
<b>Gewicht (kg)</b>	62
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976045962