

Artikelnummer: 129050

Kurzbeschreibung: Fahrwerk 6952, verstellbar,
12000 kg Tragkraft

Langbeschreibung: Fahrwerk 6952, verstellbar:
Ideal für den leichten und sicheren Transport von
Maschinen und anderen schweren Gegenständen.
Stabile Stahl-Schweißkonstruktion mit Handgriffen
aus Rundstahl, pulverbeschichtet, blau (RAL 5007).
Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage.
Mit großen, kugelgelagerten Nylon- bzw.
Stahlrollen. Tragkraft: 12000 kg Tragplatte: L 350 x
B 200 mm Außenmaß: L 420 x B 268 x T 110
mm Verstellbereich: 700 - 1190 mm 4 Achsen 12
Rollen Rollengröße: a'Ëœ 85 x B 90 mm Gewicht:
38 kg Lieferumfang: 2 Transportroller und 2
Verbindungsstangen aus Rundstahl

EAN/GTIN: 4017976069524

