

**Artikelnummer:** 155735

**Kurzbeschreibung:** Hammertacker Rapid 19, Gehäuse Stahl, besonders leicht, für Heftklammern Typ 13

**Langbeschreibung:** Hammertacker Rapid 19, Gehäuse Stahl, besonders leicht, für Heftklammern Typ 13: Der besonders leichte Hammertacker Rapid 19 hat ein Gehäuse aus Stahl. Dabei eignet sich der Hammertacker Rapid 19 für Heftklammern Typ 13. Der Hammertacker Rapid 19 ist ideal zum Befestigen von Etiketten, Plakaten, Stoffen, Kunststofffolie oder Isoliermaterialien. Der ergonomische Griff sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten und ermöglicht eine saubere Arbeit. Bei dem Hammertacker Rapid 19 handelt sich um eine schwedische Konstruktion mit 2 Jahren Garantie und einer langen Lebensdauer. Feindrahtklammer Typ 13, 4-6 mm passen hervorragend in den Hammertacker, davon haben insgesamt 156 Heftklammern im Magazin Platz. Der Rapid 19 wiegt 360 g und ist für arbeitsintensive Einsätze ideal. Weitere Details: Leichter, einfach handzuhabender Hammertacker Typ Heftklammern: Typ 13 Heftklammernlänge: 4 a'çâ,-â€œ 6 mm Magazin Kapazität: 156 Heftklammern Material Gehäuse: Stahl Ladesystem: Unterlader / Klappmagazin Schnelles und einfaches Laden von unten ohne lose Teile Gut ausbalancierter und rutschfester, ergonomischer Griff Robuste Konstruktion komplett aus Stahl 2 Jahre Garantie Farbe: silber Gewicht: 360 g



**EAN/GTIN:** 7313467260010