

Produktinformation

02 02 225 T

Kraft-Kombizange

Mit Befestigungsöse

DIN ISO 5746



- 35 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen
- Mit Schneiden (Härte ca. 63 HRC) für den harten Einsatz
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Leichteres Arbeiten durch optimierte Übersetzung
- Leichter schneiden, kraftvoll greifen, biegen und ziehen
- Lange Schneiden für dickere Kabel
- Mit Greifzonen für Flach- und Rundmaterial für vielseitigen Einsatz
- Präziser, minimaler Lichtspalt zwischen den Greifbacken, der die optimale Funktion der Schneiden sicherstellt
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	02 02 225 T
EAN	4003773079934
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	410 g
Abmessungen	225 x 55 x 23 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser)	Ø 2,5 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	Ø 14,0 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig	25,0 mm ²
Absturzsicherung	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

