

Broszura informacyjna

30 11 160

- Bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie
- Różne rodzaje szczęk
- Długie, płaskie szczęki
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce płaskie wydłużone

DIN ISO 5745



Ogólna

Nr art.	30 11 160
EAN	4003773023128
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	121 g
Wymiary	160 x 51 x 12 mm
Norma	DIN ISO 5745
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Szerokość końcówki (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	5,0 mm
Długość szczęki (L3)	46,5 mm
Szerokość główki (W3)	16,5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych