

## Termékinformációk

# 86 02 180

### Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- Kompletts csavarkulcs készletet pótol
- Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Elmarad az érzékeny szerelvények éleinek rongálódásaa a játégmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- Gyors beállítás gombnyomásra, közvetlenül a munkadarabon
- Elmarad a markoló pofák véletlen elállítódása és a csukló megcsúszása
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pofák segítségével
- A markoló pofák közötti racsnis működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúzása és lazítása igen gyors
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



#### Általános

Cikkszám	86 02 180
EAN	4003773084280
Fogó	szürkére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	255 g
Méret	180 x 56 x 20 mm

#### Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	12,0 mm
Tip Thickness (B1)	5,0 mm
beállító helyzet	15
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 1 1/2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	40 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

