

## Produktinformation

# 97 51 12 SB

## Crimpzange für Westernstecker



- Verbesserter Öffnungsmechanismus, optimiertes Design, weniger Gewicht
- Verpresst 4-, 6- und 8-polige Westernstecker
- Zum Schneiden und Abmanteln von flachem, nicht abgeschirmtem Telefonkabel
- Exakter Crimpvorgang durch Parallelcrimp
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Für Westernstecker Typ RJ 10 (7,65 mm breit), RJ 11/12 (9,65 mm breit) und RJ 45 (11,68 mm breit) lange Bauform
- Mit Längenabschneider und Abmantelungsmesser für Flachkabel 6 und 12 mm Länge
- Kopf brüniert, Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen
- Mit zusätzlicher Abmantelfunktion für Rundkabel
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

### Allgemein

Artikel-Nr.	97 51 12 SB
EAN	4003773044406
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	476 g
Abmessungen	200 x 70 x 21 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute



Kapazität	RJ 10 (4-polig) 7,65 mm RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm RJ 45 (8-polig) 11,68 mm
Anzahl der Nester	3
Anwendungsbereich	Westernstecker

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten