

Tür-Zusatzschloss 7025

Seite 1 von 1



Technologie

- VdS-anerkannt mit ABUS Pfaffenhain-Zylinder KV356
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Starke Wandverankerung des Schließkastens durch Schwerlastdübel
- Zwei Dornmaße einstellbar: 60 und 72 mm
- Stabiler Ovalriegel aus Vollstahl, zweitourig schließend
- Leicht zu kombinieren mit Ziehschutzplatte PZS70
- Standardversion: Mit Innen- und Außenzylinder-Serie EC550, inkl. drei Schlüssel
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Möglichkeit der Ausstattung mit EC660 Zylinder-Set (innen und außen)

Einsatz und Anwendung

- Für Eingangstüren zur Sicherung der Schließseite (Tipp: Scharnierseite extra sichern!)
- Bedienung von außen und innen mit einem Schlüssel
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhangschlössern und Türzylindern

Varianten

- Farben: braun, silber, weiß
- Verlängerte Mitnehmerstange 150 mm für Pfaffenhain- und ECCR-Zyl. bis 160 mm Türstärke lieferbar
- EK-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Metall (MT)
- SB-Ware: Schlosskasten und Schließkasten aus Kunststoff (KU)
- Verlängerter Sperrbügel erhältlich (um 30 mm verlängert)

Elegantes Türzusatzschloss