

TECALEMIT elektrovatpompset HORNET W85 H

voor diesel, stookolie, koelvloeistof met een maximale viscositeit van 20 mPas, maximale pompcapaciteit 68 liter per minuut, dompelbuis lengte 1600 mm



Artikelnummer: 149132

TECALEMIT Elektrische pomp HORNET W85 H

elektrovatpompset

- set bestaande uit: pomp, slang, automatisch tapventiel en tapventielhouder met druppelopvangbak
- voor diesel, stookolie, koelvloeistof met een maximale viscositeit van 20 mPas
- maximale pompcapaciteit 68 liter per minuut
- transporthoogte 4 m
- dompelbuis lengte 1600 mm
- schroefdraad G2"
- zelfaanzuigend
- stroomaansluiting 230 V, motor met 950 W
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	pompset uitrusting	pomp, slang, automatisch tapventiel en tapventielhouder met druppelopvangbak
vaten-/containerhandling	pomp	vat-/containerhandling functie	zelfaanzuigend
pomptype	elektrovatpompset	aansluiting	G2"

medium	diesel, stookolie, koelvloeistof	stroomaansluiting	230 V
max. viscositeit	20 mPas	motorvermogen	950 W
opslagbak	tank	uitvoering	Premium
bediening	elektrisch	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
max. pompcapaciteit l/min	68 l/min	WEEE-registratienummer	DE82006647
transporthoogte/zuighoogte	4 m	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
lengte dompelbuis	1600 mm	merk volgens EAR-registers	TECALEMIT
set	ja	gewicht	8,54 kg

Gerelateerde Producten

160064



debietmeter, meetbereik 5 - 120 l/min, voor diesel, stookolie, AdBlue®, RME, antivriesmiddel, water met een maximale viscositeit van 0,8 mPas, aansluiting G1" buiten

Dit past ook bij ...

200237



oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel

201012



opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart

221116



beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8

504444



noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm

525760



gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm