

stumpf

conteneur de tri sélectif

Modul-Vario 75

non inflammable, Capacité 1 x 75 l, hauteur x largeur x profondeur 1000 x 400 x 380 mm, dispositif de fixation extensible avec dispositif de serrage en caoutchouc pour la fixation de sac, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures gris clair, couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures gris clair



Numéro d'article: 220526

stumpf Conteneur de tri sélectif Modul-Vario 75

actionné par le pied



conteneur de tri sélectif

- tablette
- non inflammable
- Capacité 1 x 75 l
- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 400 x 380 mm
- convient pour le intérieur
- Avec trappe d'insertion - l'ouverture s'effectue avec pédale pour protéger le dos
- à fermeture amortie grâce à la fonction Soft-Close
- dispositif de fixation extensible avec dispositif de serrage en caoutchouc pour la fixation de sac
- Vidage facile par porte
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures gris clair
- couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures gris clair
- testé selon DIN 4102 BK A1
- 5 années de garantie





Détails techniques

équipement d'élimination	conteneur de tri sélectif	fonction couvercle	à fermeture amortie grâce à la fonction Soft-Close
lieu d'utilisation	intérieur	Auvent de protection	non
installation	tablette	système de fermeture	serrure à clé carrée
capacité	75 l	couleur du couvercle	gris clair
unité collectrice	1 pièce	exécution couleur	gris clair
hauteur	1000 mm	Matériau corps	acier
largeur	400 mm	surface de corps	finition peinture époxy
profondeur	380 mm	couleur du corps	gris clair
coupe-feu	non inflammable	matériau de couvercle	acier
modèle de poubelle	1 ouverture d'introduction	surface couvercle	finition peinture époxy
réservoir intérieur	non	vidange par	porte
fixation de sac	dispositif de fixation extensible avec dispositif de serrage en caoutchouc	gerbable	non
Activation du couvercle	pédale	forme	angulaire
roulant	non	garantie	5 années
couvercle	oui	norme	DIN 4102 BK A1 (testé)
type de couvercle	trappe d'insertion	Poids	19,2 kg

Accessoires

220550		4 roulettes doubles, dont 2 avec freins, pour conteneur de tri sélectif, bandage polyamide
220551		sac poubelle, capacité 45 - 90 l, en transparent

Cela s'adapte aussi ...

202021		sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, en bleu
222717		kit de balayettes, en plastique en vert
225063		pelle à poser avec balai, avec balai de voirie, pelle hauteur x largeur x profondeur 190 x 410 x 385 mm, Largeur de travail 500 mm, manche longueur 1400 mm
501597		kit de chariot de lavage, 2x17 l seau ROUGE/BLEU, support à franges, presse d'essorage, 10 balais à franges, manche, structure en plastique, 4 roulettes pivotantes