

VARIOfit duwbeugelwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 910 x 500 mm,
platform van hout, opbouw
duwbeugel, onderstel in RAL7035
lichtgrijs, 2 zwenk- en 2 bokwielen,
zwenkwielen met EasySTOP, wielen
met TPE-banden

Artikelnummer: 225987



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Duwbeugelwagen

duwbeugelwagen

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 910 x 500 mm
- laadhoogte 255 mm
- constructie van staal
- platform van hout
- opbouw duwbeugel
- onderstel in RAL7035 lichtgrijs
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP
- wielen met TPE-banden
- 12 jaar garantie




Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	400 kg	banden	TPE
laadhoogte	255 mm	wiellager	kogellager
lengte laadvlak	910 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met EasySTOP
breedte laadvlak	500 mm	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	hout	hoogte	975 mm
constructies	duwbeugel	kleur	lichtgrijs // RAL7035
nestbaar	nee	garantie	12 jaar
materiaal	staal	gewicht	25 kg

Gerelateerde Producten

203072		4 zwenkwielen, voor transportwagen, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203075		schrijfbord voor platformwagen, van hout, staand formaat voor DIN A4
203076		schrijfbord voor platformwagen, van hout, liggend formaat voor DIN A4
203078		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203079		4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203082		wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203088		wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
203089		wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149743		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
203396		verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw

551468



Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg