

verrijdbare vatenheffer Secu Ex

draagvermogen 300 kg, met grijpsysteem met prismabekken en spanband, onderwagen breed, zwenkwielen met polyurethaanbanden, Ø 125 mm, hefhoogte 0 - 1430 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in rood



5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 235783



verrijdbare vatenheffer

- draagvermogen 300 kg
- voor stalen en kunststof vaten
- met grijpsysteem met prismabekken en spanband
- onderwagen breed
- zwenkwielen met polyurethaanbanden, Ø 125 mm
- hefhoogte 0 - 1430 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in rood
- hoogte x lengte x breedte 2135 x 1233 x 1216 mm
- gewicht 188 kg
- beschermklasse: EX II 2G IIB T4
- 5 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	diameter vorkwiel	85 mm
hefwagetype	verrijdbare vatenheffer	hefwerktuig uitrusting	grijpsysteem met prismabekken, spanband

draagvermogen	300 kg	hoogte	2135 mm
capaciteit vaten (max.)	1 x 60/200 liter vat	breedte	1216 mm
hefhoogte	0-1430 mm	lengte	1233 mm
heffing per trapbeweging met ped	24 mm	materiaal	staal
bediening heffing	handmatig met pedaal	oppervlak	m. poedercoating
bediening wielonderstel	handmatig	kleur	rood
onderwagen uitvoering	breed	garantie	5 jaar
type vat	stalen en kunststof vaten	explosieveiligheidsklasse	EX II 2G IIB T4
materiaal zwenkwiel	polyurethaan	gewicht	188 kg
diameter zwenkwielen	125 mm		