

## Bauer

### Kiepbak voor spaanders

hoogte x lengte x breedte 580 x 1440 x 680 mm, inhoud 0,3 m<sup>3</sup>, draagvermogen 750 kg, onderbouw vorksloffen, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw



**Artikelnummer: 254664**



#### Kiepbak voor spaanders

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 580 x 1440 x 680 mm
- inhoud 0,3 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 95 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorksloffen 10 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Kantelen via gunstig draaipunt
- met kantelbeveiliging
- olie- en waterdicht
- kraan met zeef
- wanden gesloten
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- onderbouw vorksloffen
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw

## Technische details

baktype	Kiepbak	gelijkvloerse leging	nee
inhoud	0,3 m <sup>3</sup>	onderrijdbaar	ja
hoogte	580 mm	onderbouw	vorksloffen
lengte	1440 mm	hoogte vorksloffen	60 mm
breedte	680 mm	breedte vorksloffen	200 mm
draagvermogen	750 kg	afstand vorkkokers	10 mm
bouwwijze	lage bouwvorm	kraan	ja
materiaal	staal	stapelbaar	nee
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	nestbaar	nee
wandconstructie	gesloten	veiligheidsuitrusting bak	beveiligingsketting
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	oppervlak	gelakt
kantelfunctie	handmatig	kleur	blauw // RAL 5012
uitvoering met kantelfunctie	Kantelen via gunstig draaipunt	plafond	nee
kantelbeveiliging	ja	gewicht	95 kg