

Gmöhling Aluminium transportkist

hoogte x lengte x breedte 410 x 788 x 588 mm, inhoud 156 l, wanden gesloten, legbord gesloten

Artikelnummer: 471109



GMÖHLING



Gmöhling Aluminium transportkist

Extra stevige uitvoering

Aluminium transportkist

- Geschikt voor lucht-, post- en vrachttransport
- hoogte x lengte x breedte 410 x 788 x 588 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 380 x 753 x 553 mm
- inhoud 156 l
- In euromaat
- in alu-naturel
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- klapdeksel met rubberen afdichting en dekselbanden
- met hendelspanlusing
- met stapelrand
- geveerde valgreep

Technische details

baktype	Transportbak	deksel uitrusting	rubberen afdichting, dekselbanden
euronorm	ja	sluitsysteem	hendelspanlusing

geschikt voor (branches)	lucht-, post- en vrachttransport	stapelbaar	ja
inhoud	156 l	stapelbaar door	stapelrand
materiaal	aluminium	wandconstructie	gesloten
hoogte	410 mm	vloerconstructie	gesloten
binnenhoogte	380 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
lengte	788 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
binnenlengte	753 mm	draaginstallatie	geveerde valgreep
breedte	588 mm	nestbaar	nee
binnenbreedte	553 mm	kleur	alu-naturel
plafond	ja	onderrijdbaar	nee
type deksel	klapdeksel	gewicht	8,5 kg

Gerelateerde Producten

492991		Scheidingswand, voor transportkist 156 l, lengte x breedte 538 x 250 mm, dikte 1,5 mm, van aluminium
493065		scheidingswandgeleiding, voor transportkist, van aluminium
493076		cilinderslot, voor transportkist met 42 - 239 l inhoud, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, standaardzitting van beuken in natuur, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag