

PAVOY établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm, plateau de table en multiplex, force 400 kg, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 6 tiroirs, 1 armoire, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 528767



PAVOY Établi mobile

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 25 mm
- force 400 kg
- exécution du châssis piètement 4 pieds
- équipement : 6 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 6 tiroirs
- à droite 1 armoire
- hauteur des tiroirs 6x100 mm
- force par tiroir 20 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 80 %
- avec poignée barre
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris





clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 10 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	table	hauteur frontale	100 mm	6 pièce
type de table	établi	capacité de charge de tiroir		20 kg
forme de châssis	piètement 4 pieds	extension tiroir		80 %
hauteur	915 mm	glissière tiroir		à roulement à billes
largeur	1090 mm	poignée		poignée barre
profondeur	600 mm	matériau de plaque		multiplex
épaisseur de panneau	25 mm	couleur de la plaque		hêtre
charge	400 kg	matériau de châssis		acier
hauteur réglable	non	surface de châssis		finition peinture époxy
conducteur d'électricité	non	couleur du châssis		gris clair
équipement établi	6 tiroirs, 1 armoire	surface de face avant		finition peinture époxy
soubassements à gauche	tiroirs	nombre de portes		1 pièce
soubassements à droite	1 armoire	roulant		oui
nombre de tiroirs	6 pièce	garantie		10 années
nombre x hauteur tiroirs	6x100 mm	Poids		68 kg

Accessoires

100226		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100228		kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
100230		kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1
527857		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, À emboîter

Cela s'adapte aussi ...

119026		chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE
195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé

524705



support pour sac poubelle, pour sacs 70 - 120 litres, hauteur x diamètre 960 x 600 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, couvercle en plastique argent