

VARIOfit roule-fûts

Ø plateau 610 mm, capacité 1 fût de 200 litres, plateforme ouvert, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins

Numéro d'article: 531458



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Roule-fûts

Force 250 kg

roule-fûts

- Ø plateau 610 mm
- capacité 1 fût de 200 litres
- plateforme ouvert
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes, 2 roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 80 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie





Détails techniques

appareil de manutention châssis roulant

pneumatique TPE

type de rouleur	roule-fûts	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
Diamètre du plateau	610 mm	roulement	roulement à billes
capacité	1 fût de 200 litres	Diamètre de roue	80 mm
Structure de la plateforme	ouvert	surface	finition peinture époxy
matériau	acier	couleur	bleu gentiane // RAL5010
matériau de finition	soudé	garantie	12 années
barre directrice	non	Poids	9 kg
nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes		

Cela s'adapte aussi ...

149735		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
215913		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 600 x 400 x 300 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique