

## Lakape bac gerbable norme Europe Favorit

hauteur x longueur x largeur 75 x 400  
x 300 mm, capacité 7 l, en  
polypropylène en rouge, Parois  
ajourés, fond plein

lot 4 pièce

Numéro d'article: 531635



## Lakape Bac gerbable norme Europe Favorit

bac gerbable norme Europe

- hauteur x longueur x largeur 75 x 400 x 300 mm
- capacité 7 l
- force 17,5 kg
- capacité de gerbage 300 kg
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- en polypropylène en rouge
- Parois ajourés, fond plein
- Plusieurs niveaux gerbable
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux
- résistance à la température de -20 °C à +80 °C
- 5 années de garantie










## Détails techniques

type de récipient    bacs gerbables




soubassement    plein

|                      |               |                                  |                              |
|----------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|
| norme européenne     | oui           | charge                           | 17,5 kg                      |
| capacité             | 7 l           | capacité de gerbage              | 300 kg                       |
| hauteur              | 75 mm         | couvercle                        | en accessoires (non compris) |
| longueur             | 400 mm        | convient pour aliments           | oui                          |
| largeur              | 300 mm        | considération comme matière dang | non                          |
| matériau             | polypropylène | résistance à la température      | -20 °C à +80 °C              |
| gerbable             | oui           | convient pour les convoyeurs à r | oui                          |
| emboîtable           | non           | couleur                          | rouge                        |
| pliable              | non           | garantie                         | 5 années                     |
| structure de cloison | ajourés       | Poids                            | 0,46 kg                      |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 508883 |    | couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, en noir             |
| 508885 |    | couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, en noir             |
| 508892 |    | couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 300 x 200 mm, en noir |
| 508894 |    | couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 400 x 300 mm, en noir |
| 508902 |  | couvercle, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en noir             |
| 508908 |  | couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 600 x 400 mm, en noir |
| 508919 |  | couvercle indépendant, en polypropylène, pour réservoir Euronorm, pour récipients longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir |
| 531616 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 40 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite    |
| 531617 |  | Peignes séparateurs, pour bac gerbable, hauteur x longueur 60 x 1150 mm, épaisseur 5 mm, en polypropylène en anthracite    |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 202875 |  | diable à patins, force 250 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, structure en acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique  |
| 229873 |  | lecteur de codes-barres - appareil manuel, avec chevalet pour numérisation à mains libres, possibilité de raccordement par USB, largeur du champ de numérisation 20 - 500 mm, numérisation jusqu'à une distance de 500 mm max.   |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |