

## stapelsteekwagen

draagvermogen 150 kg, steekplaat breedte x diepte 270 x 200 mm, snel en plaatsbesparend inklapbaar, onderstel met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met lucht-banden

Artikelnummer: 949226



## Vouwbare stapelwagen

### inklapbaar en optimaal voor onderweg

stapelsteekwagen

- draagvermogen 150 kg
- steekplaat breedte x diepte 270 x 200 mm
- snel en plaatsbesparend inklapbaar
- constructie van staal
- onderstel met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x breedte x diepte 1190 x 540 x 480 mm
- ingeklapt hoogte x breedte x diepte 790 x 540 x 330 mm
- bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 260 mm

## Technische details

transporttoestel transportwagen

veiligheidsgreep ja

type kar	stapelsteekwagen	hoogte	1190 mm
draagvermogen	150 kg	breedte	540 mm
breedte schep	270 mm	diepte	480 mm
diepte schep	200 mm	in-/uitklaphoogte	790 mm
materiaal	staal	in-/uitklapbreedte	540 mm
klapfunctie	snel en plaatsbesparend inklapbaar	in-/uitklapdiepte	330 mm
in-/uitklapbaar	ja	oppervlak	kunststof coating
trapslede	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	lucht	gewicht	14 kg
wiel-ø	260 mm		