

## Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 1000 x 1200 x 1500 mm, inhoud 1,5 m<sup>3</sup>, draagvermogen 2000 kg, onderbouw voeten, zijplaten massief plaatstaal, gelakt in RAL2000 geeloranje



Artikelnummer: 967115



## Bauer Kiepbak

### voor heftrucktraverse

kiepbak

- hoogte x lengte x breedte 1000 x 1200 x 1500 mm
- inhoud 1,5 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 2000 kg
- kiepen via heftrucktraverse (als accessoire)
- door 2 pennen aan de traverse draaibaar
- onderbouw voeten
- legbord met profiel
- zijplaten massief plaatstaal
- staalconstructie
- gelakt in RAL2000 geeloranje
- 3-voudig stapelbaar
- gewicht 150 kg





## Technische details

baktype kiepbak




onderbouw voeten

inhoud	1,5 m <sup>3</sup>	inrijddiepte	1100 mm
hoogte	1000 mm	inrijdbreedte	700 mm
lengte	1200 mm	kraan	nee
breedte	1500 mm	stapelbaar	ja
draagvermogen	2000 kg	nestbaar	nee
materiaal	staal	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaaldikte stortwand	3 mm	oppervlak	gelakt
wand uitvoering	massief plaatstaal	kleur	geeloranje // RAL2000
stabiliteit/versteviging/schoren	geprofileerde zijwanden en bodem // versterkte rand	kleur uitvoering	geeloranje // RAL2000
vloerconstructie	met profiel	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelfunctie	handmatig	type deksel	klapdeksel
uitvoering met kantelfunctie	Kantelen over traverse door gunstig lastzwaartepunt	inhoud levering	zonder stapeltraverse
onderrijdbaar	nee	gewicht	150 kg

## Gerelateerde Producten

345341		olie- en waterdichte uitvoering, voor kiepbak, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg
967159		tweedelig klapdeksel, van staal, voor Gaasbox, breedte x diepte 1500 x 1200 mm, met corrosiebeschermende zinklaag
967192		heftrucktraverse, voor kiepbak met 1,5 m <sup>3</sup> inhoud, hoogte x lengte x breedte 1085 x 940 x 1630 mm, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje

## Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs