

Armoire Serveur Rack 12U - 22 - Coffret mural ouvert avec fixations et charnières

StarTech ID: RK1219WALLOH



Le rack de serveur ouvert à fixation murale à charnières 12U 22 pouces RK1219WALLOH vous permet de monter vos serveurs, équipements audio/vidéo ou de réseau (de 19 pouces) et offre une conception à charnières qui permet à tout le cadre de s'ouvrir en pivotant pour une installation et un entretien faciles de votre équipement.

Le rack à montage mural 12U possède 4 montants pour un support additionnel de votre équipement, avec une capacité maximale de 63 kg. Construit en acier massif pressé à froid haute qualité pour une résistance et une durabilité accrues, le rack de serveur à montage mural et cadre ouvert permet une circulation d'air optimale et il est fourni avec toutes les vis et tous les écrous cage nécessaires à la fixation de votre équipement, vous évitant ainsi d'avoir à les acheter séparément.

Bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Applications

- Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface
- Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation
- Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Features

- Rack à fixation murale à charnières 12U
- Conception à charnières pour un accès simplifié aux panneaux arrière
- 4 montants pour une stabilité accrue
- Le paquet comprend toutes les vis et tous les écrous nécessaires au montage de l'équipement dans le rack
- Le cadre ouvert améliore la circulation de l'air
- Construction robuste en acier massif pressé à froid

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
Fixation sur le mur	Oui
Hauteur U	12U
Normes de l'industrie	EIA RS310-D
Rack Type	4-Post
Touche de verrouillage	Non
Type de cadre	Cadre ouvert
Type de porte avant	Ouvert
Ventilateur(s)	Non
Capacité de poids	63.4 kg [140 lb]
Couleur	Noir
Hauteur externe	647 mm [25.5 in]
Largeur externe	604 mm [23.8 in]
Poids du produit	18 kg [39.9 lb]
Profondeur externe	555 mm [21.9 in]
Type de boîtier	Acier
Emballage à plat	Non
Poids brut	20.5 kg [45.3 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Rack à fixation murale à charnières
Inclus dans le paquet	48 - Vis de panneau UNF n° 10-32
Inclus dans le paquet	48 - Ecrous cage UNF n° 10-32
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

