





## 69005-596 STECKVERBINDER C, EN 60603-2, DIN 41612, FÜR MULTIFUNKTIONSBANDKABEL



### PRODUKTBSCHREIBUNG

Anforderungsstufe 2 nach EN 60603-2, (DIN 41642)

Female connector, type C, complying with IEC-60603-2 / IEC-41612

Schneidklemmtechnik

For type C64, 64 pins

Kodierung separat

### PRODUKTMERKMALE

Produkttyp: Steckverbinder

Typ: Flachbandkabel

Passend zu: Front Platten

Anzahl Kontakte: 64

Kontaktfläche: Hartvergoldet

Anschlussraster 2,54 mm

Max. Strom bei 20°C: 1 A

Max. Steck- und Ziehkräfte [N]: 60 N

Prüfspannung Ueff Kontakt-Kontakt [kV]: 1 kV

Reihenanzahl: A; C

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

DIN-Steckverbinder/-Buchse Bauform C. Anforderungsklasse 2 nach EN 60603-2 (DIN 41642), Ausführung mit Flachbandkabel.

## ZERTIFIZIERUNGEN



### Nordamerika

Alle Standorte

+1.763.422.2661

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Europa

Straubenhardt, Deutschland

+49.7082.794.0

Betschdorf, Frankreich

+33.3.88.90.64.90

Warschau, Polen

+48.22.209.98.35

Assago, Italien

+39.02.932.7141

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Asien

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, Volksrepublik

China

+86.532.8771.6101

Singapur

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)

### Naher Osten und Indien

Dubai, Vereinigte Arabische  
Emirate

+971.4.378.1700

Bangalore, Indien

+91.80.6715.2001

Istanbul, Türkei

+90.216.250.7374

Chatten Sie mit uns:

[schroff.nvent.com](https://schroff.nvent.com)



Unser starkes Markenportfolio:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

© 2023 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle weiteren Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

nVent behält sich das Recht vor, Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.