bott

Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 830 x 1250 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Ausstattung: 6 Schubladen, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot, Unterbau 4 Rollen







Artikelnummer: 231872

Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 830 x 1250 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 30 mm
- Ausstattung: 6 Schubladen
- links 3 Schubladen
- rechts 3 Schubladen
- Schubladen Höhe 2x125 mm/4x175 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004

Purpurrot

- Unterbau 4 Rollen
- Rad Ø 125 mm
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

| Technische Details | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Auszug Schublade | 100 % |
| Tischtyp | Werkbank | Material Platte | Multiplex |
| Höhe | 830 mm | Material Gestell | Stahl |
| Breite | 1250 mm | Oberfläche Gestell | pulverbeschichtet |
| Tiefe | 600 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Stärke Platte | 30 mm | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| höhenverstellbar | nein | Farbe Front | purpurrot // RAL3004 |
| Werkbank Ausstattung | Schubladen | fahrbar | ja |
| Unterbauten links | 3 Schubladen | Rollen Anzahl / Art | 4 Rollen |
| Unterbauten rechts | 3 Schubladen | Durchmesser Rad | 125 mm |
| Schubladen Anzahl | 6 Stück | Anlieferung | fertig montiert |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 2x125 mm/4x175 mm | Gewicht | 105,018 kg |
| Schubladentraglast | 75 kg | | |

| Zubehör | • | |
|---------|---|--|
| 232988 | - | Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232989 | - | Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232990 | - | Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232991 | - | Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232992 | * | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 232993 | - | Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 175 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 233014 | | Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz |

| 233056 | | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot |
|--------|---|---|
| 233059 | | Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 175 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7016 Anthrazitgrau |
| 233447 | - | Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau |

| Dazu passt auch | | | | |
|-----------------|---|---|--|--|
| 102657 | | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün | | |
| 217145 | 0 | Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall | | |
| 218389 | | Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung | | |
| 230322 | I | Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen | | |