

Hymer Fahrgerüst 8473

Reichhöhe 5,4 m, Gerüsthöhe 4,64 m, 2 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegs Luke, Standhöhe 3,4 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 1300 mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 239937



HYMER



10 YEARS WARRANTY

Fahrgerüst

- Reichhöhe 5,4 m
- Gerüsthöhe 4,64 m
- 2 Bühne(n), je Bühne 1 Durchstiegs Luke
- Standhöhe 3,4 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 1300 mm
- 4 x 8 Sprossen
- mit rutschsicherer Bühne und manuellem Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer und 4 Ausleger für sicheren Stand
- Aufbau mit Höhenversatz möglich
- mit 4 Auslegern
- Mit 4 höhenverstellbaren Lenkrollen
- Gerüst aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg/m²
- Gerüstgruppe 2
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 1004

- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 197 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Unterbau	4 höhenverstellbare Lenkrollen
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Belastung	150 kg/m ²
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Ausstattung	rutschsichere Bühne, Sicherheitshaken
Gerüsthöhe	4,64 m	Gerüst Funktion	Aufbau mit Höhenversatz möglich
Standhöhe	3,4 m	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer // 4 Ausleger
Reichhöhe	5,4 m	Gerüstgruppe	2
Bühnen Anzahl	2	klappbar	nein
Breite Bühne	1900 mm	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	1300 mm	Norm	gemäß DIN EN 1004
Sprossen Anzahl	4 x 8	Garantie	10 Jahre
Durchstiege	je Bühne 1 Durchstiegs Luke	Gewicht	197 kg
Ausleger Anzahl	4 Stück		