




AIXLIGHT® PRO 50 led-module 3000K wit/zwart 50°

De hoogvolt spanning ledmodule voor gebruik in de overeenkomstige inbouwbehuizingen van de AIXLIGHT® PRO50 is in meerdere behuizingen en meerdere lichtkleuren verkrijgbaar. Het module-inzetstuk wordt voor directe aansluiting op 230 V netspanning geleverd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1002598
Secundaire stroom / secundaire spanning	350mA
Hoogte	9.2 cm
Diameter	7.9 cm
Nettogewicht	0.21 kg
Brutogewicht	0.224 kg
IP-code	IP 20
Veiligheidsklasse	III
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond met accessoires
Lumen	1150 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	50 °
Kleur	wit
CRI	80
LXXBXX gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
maximale omgevingstemperatuur	30 °C

Lichtbron

916610	 An energy label icon consisting of a yellow arrow pointing right, with the letters 'A' and 'G' stacked vertically on the left side.
--------	---

Accessoires

1002803	Led-driver , 9,1 -15W 350mA, dimbaar
---------	---