


Technisch specificatieblad

Bocht 90° voor draadgoten 55

Art.-Nr. 6001947



Bocht 90°, horizontaal, voor draadgoten met een zijhoogte van 55 mm.




St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	6001947
Type	GRB 90 530 G
Omschrijving 1	Bocht 90° voor draadgoot
Dimensie	55x300
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop eenheid	1,00 Stuk
Gewicht	50,50 kg/100 st.

Technische gegevens



Breedte	300,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afbuiging (hoek)	90°
Uitvoering verbinder	zonder verbinder
Uitvoering	Bocht horizontaal
Draaddiameter	4,80 mm
Geschikt voor functiebehoud	<input type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>