

# Afwerkingsset voor 6-voudige potentiaalvrije drukknop, 24 V, met leds, white

101-60150

4 jaar  
garantie

Afwerkingsset voor een drukknop met zes potentiaalvrije bedieningsknoppen van 24 V om verschillende lichtpunten te bedienen in één of meerdere ruimtes. De ledaanduidingen op de bedieningsknoppen geven snel weer welk licht er nog brandt. Afwerkingskleur: white.

## Technische gegevens

Afwerkingsset voor 6-voudige potentiaalvrije drukknop, 24 V, met leds, white.

- Aantal bedieningsknoppen: 6 bedieningsknoppen
- Materiaal centraalplaat: De centraalplaat is vervaardigd uit vormvaste polycarbonaat + asa. De grondstof is in de massa gekleurd.
- Kleur: wit (in de massa gekleurd, bij benadering NCS S 0502 - Y50R, RAL 9010)
- Testveld: Het sierplaatje wordt in het midden geplaatst en bestaat uit twee delen: een zichtbaar deel en een bevestigingsdeel.
- Lens: Elke toets van de centraalplaat is uitgerust met een rechthoekige transparante lens.
- Demontage: De demontage gebeurt eenvoudig door het lostrekken van de centraalplaat van het mechanisme.
- Beschermingsgraad: IP41 voor de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat
- Slagvastheid: De combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Brandveiligheid

De kunststofdelen van de centraalplaat zijn zelfdovend (voldoen aan een gloeidraadproef van 650 °C) en zijn halogeenvrij.

- Afmetingen afwerking: 45 x 45 mm (HxB)
- Afmetingen (HxBxD): 44.5 x 44.5 x 8.6 mm
- Markering: CE

