

Soft Square Wit 900lm 2700K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 903260
 EAN: 7021989032601



Elektrisch

System wattage: 12W
 Spanning: 220-240V
 Frequentie (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 43, B16: 69, C10: 43, C16: 69

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 900lm
 Werkzaamheid: 75 lm/W
 Kleurtemperatuur: 2700K
 Kleurweergave (CRI): Ra 98
 MacAdams factor: SDCM: 1
 levensduur: L80/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 60°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit (RAL 9003)

Montage/Aansluiting

Montage: Inbouw, Binnen
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 95
 Breedte (mm) W: 95
 Hoogte (mm) H: 58
 Diepte (D): 57
 Cut-out (mm): 83
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.498 / 0.436

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 170 x 115 x 85

