

ALLNET 4duino IR-optical detection Infrarot

>>> Zum Shop-Artikel

EAN CODE



ALLNET 4duino IR-optical detection Infrarot

Überblick

reagiert auf Wellenspektrum von Feuer
einstellbare Sensitivität

Technische Daten

Spektrum : 760nm ~ 1100nm
Winkel: 0° - 60°
Betriebsspannung: 3.3V ~ 5.3V
Temperaturbereich: -25°C ~ 85°C
Abmaße: 27.3mm * 15.4mm
Lochgröße für Befestigung: 2.0mm

Anleitung

VCC : 3.3V ~ 5.3V
GND : power supply ground
AOUT : MCU.IO (analog output)
DOUT : MCU.IO (digital output)

Achtung: Der Sensor hält den Temperaturen von Feuer nicht Stand. Er muss in einem sicheren Abstand eingesetzt werden.